

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Rayon: 3 mm

Données de commande

N° commande	251399 3
GTIN	4045197940360
Classe d'article	29W

Description
Adapté(s) pour :

Porte-outils PSSN. Par exemple, porte-outils à levier 251102; 251103; 251112; 251113.

Remarque(s):

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon ≥ 3 mm, l'assise doit être modifiée.

Nuance: HUX25

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f : 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 120 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 30 - 80 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Application secondaire	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 120 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	30 - 80 m/min

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Application principale	P
Nuance	HUX25
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Porte-outils à vis
Code ISO plaquette	SNMX 120408
Attribut des noms de produit	HUX25