

Garant**Clé dynamométrique "Slipper" sans vernier, Couple maximal: 5Nm****Données de commande**

N° commande	657766 5
GTIN	4045197891631
Classe d'article	61E

Description**Exécution:**

Le mécanisme de déclenchement à glissement spécial **empêche un sur-serrage involontaire.**

Clé dynamométrique à un bras **sans vernier**. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique.

Avec cliquet intégré

Avantage(s):

Le mécanisme de déclenchement fin permet de travailler dans des endroits difficiles d'accès.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Le mécanisme de déclenchement spécial garantit l'obtention des valeurs de couple réglées, et **non leur dépassement.**

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Précision:

± 6 % de la valeur réglée.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

l_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Description technique

Couple maximal	5 Nm
Plage de couples	1 - 5 Nm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Poids	190 g
Précision de mesure du couple	±6 %
Sens de serrage	Serrage à droite
Procédé de mesure	Couple
Feedback	à déclenchement
Norme	DIN EN ISO 6789
Type de raccordement	Carré d'entraînement (cliquet)
Réglage de la valeur de déclenchement	préréglé
Longueur totale L	185 mm
Longueur de levier sans embout [l ₁]	134 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Lecture commutable	Nm
Lecture commutable	lbf·in
Principe de déclenchement	Accouplement à friction mécanique
Étalonnage	O6
Étalonnage	O7
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Méetrologie	mécanique
Signalisation de déclenchement	visuel
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

RéglageClés dynamométriques sans vernier Type SET	020080 SET
Étalonnage et réglageClé dynamométrique sans vernier Couple maximal 400 Nm	020090 400
Étalonnage DAkkSClé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000
Étalonnage DAkkS et réglageClé dynamométrique sans vernier Couple maximal 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Appareil électronique de contrôle de clé dynamométriqueProTest Couple maximal 60 Nm	654460 60
Appareil de contrôle du couple pour clés dynamométriques"SmartCheck" Couple maximal 10 Nm	654650 10