

## Benne à copeaux avec plancher en tôle perforée, Volume de la benne: 300l



### Données de commande

N° commande	919930 300
GTIN	2050001936745
Classe d'article	94B

### Description

#### Exécution:

La benne étanche à l'eau et à l'huile est pourvue d'un **plancher en tôle perforée vissé sur toute la longueur** et d'un robinet de 1 pouce. Elle convient donc **particulièrement pour la collecte et la séparation de liquides et de solides**.

La benne d'une épaisseur de 3 mm peut être aisément basculée par câble depuis le siège conducteur.

Des passages sont prévus pour les fourches d'un chariot-élévateur dans le châssis de base.

Sécurité contre tout glissement involontaire, tôle de la benne pourvue d'un rebord sur toute la périphérie.

#### Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

### Description technique

Soudé et étanche à l'huile	oui
Passages pour fourches, dim. D	60 mm
Longueur	1440 mm

Équipement paroi perforée	Plancher en tôle perforée
Hauteur bords de déversement	395 mm
Ecart passages pour fourches B	10 mm
Dim. int. insertion, hauteur	60 mm
Câble	oui
Mécanisme de basculement	Câble
Volume de la benne	300 l
Avec passages pour fourches	oui
Dim. int. insertion, largeur	200 mm
Exécution robinet	Robinet sans tamis
Largeur	680 mm
Poids	112 kg
Hauteur	580 mm
Passages pour fourches, dim. A	200 mm
Charge admissible	750 kg
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes

## Accessoires

Jeu de roues pour bennes basculantes et à copeaux, polyamide, 4 pièces Charge admissible / roue 450 kg

919970 450