

Presse à levier, Type: 0



Données de commande

N° commande

086790 0

GTIN

Classe d'article

08V

Description

Exécution:

Corps robuste creux en fonte spéciale avec grande base. Pied fixe avec alésages pour fixation sur le socle (établi ou support 086795). Pignon et glissière à crémaillère en acier résistant à l'usure pour sollicitations maximales. Travail précis grâce à la glissière à crémaillère trempée et rectifiée et au long guide de glissière. Disque d'appui pivotant avec quatre évidements de tailles différentes pour recevoir différentes pièces. Actionnement de la broche par bras à levier.

Utilisation:

Pour éjecter et insérer des douilles, roulements à billes, broches, chevilles, boulons, etc. Également pour travaux de brochage et pour confectionner des outils de coupe ou des découpes de joints simples.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Description technique

Largeur rainures disques d'appui

10/15/20/25 mm

Prof. surface de base

195 mm

Distance maximum table - glissière

110 mm

Poids	11 kg
Largeur surface de base	130 mm
Pression maximum	5,11 kN
Hauteur corps en fonte	260 mm
Ø coulisseau	28 mm
Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière	100 mm
Pour Ø pièce jusqu'à	180 mm
Type	0
Type de produit	Presse à levier