

**GECHTER****Presse à genouillère manuelle, Type: 5****Données de commande**

N° commande	086760 5
GTIN	2050001743923
Classe d'article	08V

**Description****Exécution:**

Corps robuste creux en fonte avec grande base. Pied fixe avec 4 alésages pour fixation sur l'établi, etc. Le chariot de la presse fonctionne sans jeu dans un guidage prismatique et peut être réglé en hauteur. En outre, la course de la presse (course de coulisseau) peut être réglée à la hauteur désirée à l'aide d'une vis de réglage. La table de travail comporte des rainures en T de 10 mm pour fixer les dispositifs de serrage de pièces.

**Utilisation:**

Pour travaux d'estampage, de rivetage, de compression et d'emboutissage ainsi que pour plier, presser et comprimer.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035.

**Remarque(s):**

Presses à levier avec assistance pneumatique disponibles dans l'eShop sous le code art. 086761.

Pression pour course courte: 14 kN

Longueur course longue: 0 - 40 mm

Porte-à-faux: 90 mm

Hauteur montage: 70 - 195 mm

Alésage sur coulisseau: 10 H 7 mm

Largeur socle: 180 mm

## Description technique

Largeur surface de base	180 mm
Longueur course longue	0 - 40 mm
Poids	20 kg
Alésage sur coulisseau	10 H 7 mm
Porte-à-faux	90 mm
Hauteur sans levier	420 mm
Prof. surface de base	240 mm
Rainure en T suivant DIN 650	1 pièce réf. 10
Pression pour course courte	14 kN
Type	5
Profondeur table	110 mm
Largeur socle	180 mm
Hauteur montage	70 - 195 mm
Type de produit	Presses à genouillère