

GECHTER**Presse à genouillère manuelle, Type: 12****Données de commande**

N° commande	086760 12
GTIN	2050001742469
Classe d'article	08V

Description**Exécution:**

Corps robuste creux en fonte avec grande base. Pied fixe avec 4 alésages pour fixation sur l'établi, etc. Le chariot de la presse fonctionne sans jeu dans un guidage prismatique et peut être réglé en hauteur. En outre, la course de la presse (course de coulisseau) peut être réglée à la hauteur désirée à l'aide d'une vis de réglage. La table de travail comporte des rainures en T de 10 mm pour fixer les dispositifs de serrage de pièces. Avec axe de genouillère réversible pour différentes pressions avec une course différente (voir tableau).

Utilisation:

Pour travaux d'estampage, de rivetage, de compression et d'emboutissage ainsi que pour plier, presser et comprimer.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Presses à levier avec assistance pneumatique disponibles dans l'eShop sous le code art. 086761.

Description technique

Hauteur sans levier	500 mm
---------------------	--------

Longueur course longue	0 - 45 mm
Profondeur table	170 mm
Longueur course courte	0 - 23 mm
Hauteur montage	75 - 240 mm
Pression pour course longue	16 kN
Rainure en T suivant DIN 650	1 pièce réf. 10
Poids	32 kg
Prof. surface de base	310 mm
Porte-à-faux	120 mm
Type	12
Largeur surface de base	180 mm
Largeur socle	200 mm
Alésage sur coulisseau	10 H 7 mm
Pression pour course courte	20 kN
Type de produit	Presses à genouillère