

### Presse à levier, Type: 2



### Données de commande

N° commande	086790 2
GTIN	2050001940421
Classe d'article	08V

### Description

#### Exécution:

Corps robuste creux en fonte spéciale avec grande base. Pied fixe avec alésages pour fixation sur le socle (établi ou support 086795). Pignon et glissière à crémaillère en acier résistant à l'usure pour sollicitations maximales. Travail précis grâce à la glissière à crémaillère trempée et rectifiée et au long guide de glissière. Disque d'appui pivotant avec quatre évidements de tailles différentes pour recevoir différentes pièces. Actionnement de la broche par bras à levier.

#### Utilisation:

Pour éjecter et insérer des douilles, roulements à billes, broches, chevilles, boulons, etc. Également pour travaux de brochage et pour confectionner des outils de coupe ou des découpes de joints simples.

#### Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Pression maximum: 8,1 kN

Ø coulisseau: 42 mm

Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière: 164 mm

Distance maximum table - glissière: 300 mm

Hauteur corps en fonte: 545 mm

Pour Ø pièce jusqu'à: 320 mm

### Description technique

## Fiche technique

Type	2
Pour Ø pièce jusqu'à	320 mm
Distance maximum table - glissière	300 mm
Largeur rainures disques d'appui	15/25/35/50 mm
Poids	45 kg
Ø coulisseau	42 mm
Pression maximum	8,1 kN
Prof. surface de base	358 mm
Hauteur corps en fonte	545 mm
Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière	164 mm
Largeur surface de base	198 mm
Type de produit	Presse à levier

## Accessoires

Support pour presse à levier	086795
------------------------------	--------