

**Benne basculante RAL 5007 avec robinet, Volume de la benne: 450l****Données de commande**

N° commande	919920 450
GTIN	4017976147024
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.

Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.

Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Légende:

Robinet

avec tamis pour séparer les liquides des solides.

Le basculement est déclenché manuellement.

Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Ecart passages pour fourches B	203 mm
Longueur	1374 mm
Passages pour fourches, dim. D	72 mm
Charge admissible	750 kg
Passages pour fourches, dim. C	603 mm
Dim. bac, largeur	669 mm
Exécution robinet	Robinet avec tamis
Hauteur bords de déversement avec roulettes	733 mm
Matériau roue	TPE
Câble	non
Volume de la benne	450 l
Hauteur	1072 mm
Dim. bac, hauteur	708 mm
Largeur	730 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Soudé et étanche à l'huile	oui
Sécurité antibasculement	oui
Nombre de roues	4
Passages pour fourches, dim. A	194 mm
Dim. int. insertion, hauteur	72 mm
Avec passages pour fourches	oui
Dim. int. insertion, largeur	194 mm
Poids	83 kg
Dim. bac, longueur	1214 mm
Ø roue	200 mm
Mécanisme de basculement	manuel
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Couleur	bleu brillant RAL 5007
Norme	EN 1757-3

Type de produit

Bennes basculantes