

Garant**Servante d'atelier à 4 tiroirs avec volets, Nombre de tiroirs compartimentables: 4****Données de commande**

N° commande	914505 4
GTIN	4045197892065
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

Le corps robuste en tôle d'acier de la servante d'atelier est équipé de parois latérales perforées pour accueillir des accessoires. Avec tiroirs compartimentables. Coffre inférieur spacieux pour ranger les outils les plus encombrants. Fermeture par volets métalliques munis d'une **serrure à cylindre**. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes). Tablette en acier avec tapis en X-ABS. Poignée robuste et ergonomique en PP renforcé de fibres de verre.

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 8 séparations 380 mm, 2 séparations 500 mm, matériel de fixation.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Hauteur: 950 mm

Largeur: 660 mm

Profondeur: 380 mm

Largeur utile des tiroirs: 500 mm

Profondeur utile des tiroirs: 295 mm

Poids: 34 kg

Description technique

Profondeur	380 mm
Largeur	660 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	950 mm
Poids	34 kg
Profondeur utile des tiroirs	295 mm
Nombre de tiroirs compartimentables	4
Exécution	avec volets
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	15 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	75 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

Accessoires

Jeu de tapis antidérapants 5 pièces pour servante d'atelier Type 1	914996 1
Logement de cylindre 225-010-41 sans barillet extractible	914209