

Chariot à copeaux avec plaque en tôle perforée, Volume de la benne: 250l



Données de commande

N° commande	919935 250
GTIN	2050001936776
Classe d'article	94B

Description

Exécution:

La **benne étanche à l'eau et à l'huile** est destinée au **déversement au niveau du sol**. Elle est équipée d'une plaque en tôle perforée et d'un robinet.

La benne est munie de passages pour fourches et de sécurités empêchant tout glissement et basculement involontaires. Avec 2 roues en caoutchouc plein et 1 roue directrice avec blocage.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

Description technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	1
Nombre de roues	3
Passages pour fourches, dim. D	55 mm
Charge admissible	300 kg
Soudé et étanche à l'huile	oui
Avec passages pour fourches	oui
Equipement paroi perforée	Plaque en tôle perforée

Largeur	820 mm
Dim. int. insertion, hauteur	55 mm
Volume de la benne	250 l
Dim. int. insertion, largeur	170 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Longueur	1115 mm
Déversement au niveau du sol	oui
Hauteur	990 mm
Exécution robinet	Robinet sans tamis
Poids	77 kg
Ecart passages pour fourches B	465 mm
Passages pour fourches, dim. A	170 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes	680 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur utile	540 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes