

Chariot à copeaux avec plaque en tôle perforée, Volume de la benne: 400l



Données de commande

N° commande	919935 400
GTIN	2050001936783
Classe d'article	94B

Description

Exécution:

La **benne étanche à l'eau et à l'huile** est destinée au **déversement au niveau du sol**. Elle est équipée d'une plaque en tôle perforée et d'un robinet.

La benne est munie de passages pour fourches et de sécurités empêchant tout glissement et basculement involontaires. Avec 2 roues en caoutchouc plein et 1 roue directrice avec blocage.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

Description technique

Ecart passages pour fourches B	465 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Soudé et étanche à l'huile	oui
Equipement paroi perforée	Plaque en tôle perforée
Matériau roue	Caoutchouc plein
Hauteur	1090 mm

Poids	93 kg
Largeur	900 mm
Dim. int. insertion, hauteur	55 mm
Déversement au niveau du sol	oui
Hauteur bords de déversement avec roulettes	740 mm
Longueur	1320 mm
Charge admissible	300 kg
Passages pour fourches, dim. A	170 mm
Nombre de roues	3
Nombre de roulettes directrices avec blocage	1
Dim. int. insertion, largeur	170 mm
Exécution robinet	Robinet sans tamis
Avec passages pour fourches	oui
Volume de la benne	400 l
Passages pour fourches, dim. D	55 mm
Largeur utile	620 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes