

**Caméra d'inspection sans fil, Référence fabricant: M12IC****Données de commande**

N° commande	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Classe d'article	03L

Description**Exécution:**

Caméras d'inspection compactes sans fil pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès.

- **Ecran LCD couleur pivotant 69 mm / 2,7 pouce.**
- **Réglage automatique du contraste et de la balance des blancs.**
- **Tête de caméra étanche à l'eau avec éclairage à LED sur 3 niveaux.**
- **Câble de caméra souple et étanche à l'eau (0,9 m de long).**
- **Zoom numérique pour une meilleure représentation des détails.**

Livraison:

Avec 1x batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, câble de caméra, crochet, aimant, miroir, mallette de transport.

Emballage: Mallette de transport

Tension de la batterie: 12 V

Capacité de la batterie: 2 Ah

Taille de l'affichage: 2,7 pouce

Résolution de l'écran: 320x240 px

Ø tête caméra: 9 mm

Longueur câble de caméra: 900 mm

Description technique

Résolution de l'écran	320×240 px
Référence fabricant	M12 IC
Longueur câble de caméra	900 mm
Taille de l'affichage	2,7 pouce
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø tête caméra	9 mm
Poids	0,66 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Endoscopes