

## Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC120, Type: 11



### Données de commande

N° commande	574490 11
GTIN	4013349528124
Classe d'article	57L

### Description

**Exécution:**

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

**Utilisation:**

Pour la **coupe d'arêtes, la finition des surfaces et les opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

**Remarque(s):**

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

### Description technique

Longueur de travail $L_3$	60 mm
Pour $\varnothing$ alésage	10,1 - 11 mm
$\varnothing$ brosse $D_1$	12 mm
$\varnothing$ queue $D_2$	3,6 mm
Série	NOVOFLEX-B
Matériau garnissage	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	120
Vitesse de rotation recommandée	350 - 700 $\text{min}^{-1}$
Type de produit	Brosse intérieure

---

## Accessoires

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20