

Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC180, Type: 32



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 574495 32 |
| GTIN | 4013349529152 |
| Classe d'article | 57L |

Description

Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

Utilisation:

Pour la **coupe d'arêtes, la finition des surfaces** et **les opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

Description technique

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Pour Ø alésage | 29,1 - 32 mm |
| Ø brosse D ₁ | 35 mm |
| Longueur de travail L ₃ | 70 mm |
| Ø queue D _s | 5,7 mm |
| Série | NOVOFLEX-B |
| Matériau garnissage | Carbure de silicium |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Grain | 180 |
| Vitesse de rotation recommandée | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Type de produit | Brosse intérieure |

Accessoires

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20