

## Benne basculante vernie, Volume de la benne: 600l



### Données de commande

N° commande	919950 600
GTIN	2050001937407
Classe d'article	94B

### Description

#### Exécution:

Benne basculante **pour matières solides** avec centre de gravité de charge favorable.

Basculement possible à n'importe quelle hauteur par câble.

La tôle de la benne est pourvue d'un rebord sur toute la périphérie et d'un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.

Dim. int. passages pour fourches AxD = 200x80 mm.

#### Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

### Description technique

Largeur	1070 mm
Poids	131 kg
Hauteur	835 mm
Volume de la benne	600 l

Ecart passages pour fourches B	600 mm
Avec câble	oui
Charge admissible	1000 kg
Domaine d'utilisation	Pour matières solides
Sécurité antibasculement	oui
Longueur	1260 mm
Hauteur bords de déversement	740 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes

---

## Accessoires

Jeu de roues pour bennes basculantes et à copeaux, polyamide, 4 pièces Charge admissible / roue 450 kg	919970 450
--	------------