

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

## Données de commande

N° commande	261352 8/05
GTIN	4045197941558
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A08F SVVCR/L05
Taille plaquette	5 mm
Longueur totale L	80 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Déport L <sub>3</sub>	5,5 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	10,2 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	15 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7,5 mm
Profondeur utile T	3,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX5	674248 TX5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200