

**Benne auto-basculante avec robinet, Volume de la benne: 350l****Données de commande**

N° commande	919925 350
GTIN	4017976160306
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Construction soudée robuste en tôle d'acier de 3 mm. Support avec gerbeur intégré.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec roues en polyamide.
Versement sécurisé, verrouillage anti-ouverture, chaîne de maintien.

Légende:

Robinet avec tamis pour séparer les liquides des solides.

Le basculement s'effectue automatiquement après déverrouillage.

Câble de traction pour déclenchement du basculement à partir du siège conducteur.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Câble	oui
Mécanisme de basculement	Câble
Ecart passages pour fourches B	192 mm
Nombre de roues	4

Passages pour fourches, dim. C	592 mm
Exécution robinet	Robinet avec tamis
Avec passages pour fourches	oui
Volume de la benne	350 l
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur	1070 mm
Passages pour fourches, dim. A	190 mm
Passages pour fourches, dim. D	90 mm
Dim. int. insertion, hauteur	90 mm
Matériau roue	Polyamide
Longueur	1294 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes	981 mm
Charge admissible	1000 kg
Dim. int. insertion, largeur	190 mm
Poids	126 kg
Largeur	731 mm
Ø roue	200 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Sécurité antibasculement	oui
Couleur	bleu brillant RAL 5007
Norme	EN 1757-3
Hauteur sans galets	837 mm
Type de produit	Bennes basculantes