

Garant
WNMG 080408, Nuance: HB730-1


Données de commande

N° commande	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Classe d'article	21G

Description

WN.G 080408 HB730-1 Nuance: HB730-1

Brise-copeaux: XUM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4,5 mm

Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 35 - 230 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	UNI
Vitesse de coupe v_c Application principale	35 - 230 m/min
Brise-copeaux	XUM
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Nuance	HB730-1
Type d'outils	Carbure

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 4,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	Nano-PVD
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage