

Garant
VC.T 070204, Nuance: HB7125-1


Données de commande

N° commande	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Classe d'article	211

Description

VC.T 070204 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VF

Tolérance: ZA

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 180 m/min

Description technique

Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VF
Nuance	HB7125-1
Rayon d'angle	0,4 mm

Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 180 m/min
Code ISO plaquette	VCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage