

**Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 30****Données de commande**

N° commande	216625 30
GTIN	4045197941244
Classe d'article	220

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Ø chanfreinage max. $D_{max}$	42,3 mm
Longueur de col $L_1$	32 mm
Plaquette adaptée	SP..09T308
Longueur totale $L_{tot}$	100 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Ø D	30 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à chanfreiner

**Accessoires**

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini  
3,0 Nm

---

211750 3,0