


Garant**CNMG 120408, Nuance: HB730-1**

Données de commande

N° commande	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Classe d'article	21G

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	35 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	XUM
Application principale	UNI
Nuance	HB730-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Revêtement	Nano-PVD

Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage