



Chariot à plate-forme élévatrice, Capacité de charge: 150kg



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 919917 150 |
| GTIN | 4017976068312 |
| Classe d'article | 96D |

Description

Exécution:

Construction en acier profilé / tôle d'acier avec barre de poussée tubulaire robuste. Pompe hydraulique avec piston chromé. Actionnement par pédale. Commande sensible de la soupape d'abaissement grâce au levier. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bande en polyuréthane.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

| | |
|------------------|--------|
| Longueur plateau | 700 mm |
| Largeur plateau | 450 mm |
| Longueur | 930 mm |
| Largeur | 450 mm |
| Ø roue | 100 mm |
| Poids | 41 kg |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Capacité de course | 265 - 755 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Type de produit | Chariots à plate-forme élévatrice |