

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm**

### Données de commande

N° commande	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Classe d'article	21T

### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	15,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Largeur de collet $L_4$	9 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Déport $L_3$	9 mm
Longueur de tête $L_1$	28 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Code ISO porte-outils	A12K SVLCR/L07
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré

Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX6	675155 TX6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659905 200
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659956 200