

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	19,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A16M SVLCR/L07
Angle d'attaque κ	95 degré
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur de tête L_1	36 mm
Largeur de collet L_4	14,5 mm

Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659905 200
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX6	675155 TX6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3 Couple maximal 200 cNm	659956 200