



Meule de précision pour rectification cylindrique extérieure D×T×H (mm), 500×60×203,2, Type:



Données de commande

N° commande	594565
GTIN	9003170398671
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:

Meules pour rectification cylindrique extérieure, hautes performances, avec liant céramique. La structure des meules avec une adéquation optimale entre le volume du grain et celui de la liaison, la résistance de la liaison et le procédé de fabrication présentent les caractéristiques suivantes:

- **Performances élevées et durée de rectification écourtée pour une usure réduite.**
- **Faible contrainte thermique, meulage sans échauffement.**
- **Prévention des temps d'arrêt grâce aux longs cycles de dressage.**

Spécification: 89A 802J5 AV217. Corindon spécial pour utilisation **universelle**.

Utilisation:

- **Utilisation universelle dans le domaine de la rectification cylindrique extérieure (rectification longitudinale, rectification en plongée droite/oblique).**
- **Dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique sur toutes les rectifieuses courantes (p. ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.).**
- **Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.**

Remarque(s):

Convient également pour la rectification plane.

Forme: 1

Forme: 1

Description technique

Procédé de rectification	Cylindrique extérieur
Abrasifs	Corindon spécial
Abréviation de l'abrasif	A
Spécification	89A 80J5 AV217
Forme	1
Ø disque D	500 mm
Largeur de disque T	60 mm
Attribut des noms de produit	500×60×203,2
Ø alésage H	203,2 mm