

Benne basculante vernie, Volume de la benne: 1200l



Données de commande

N° commande	919950 1200
GTIN	2050001937421
Classe d'article	94B

Description

Exécution:

Benne basculante **pour matières solides** avec centre de gravité de charge favorable.

Basculement possible à n'importe quelle hauteur par câble.

La tôle de la benne est pourvue d'un rebord sur toute la périphérie et d'un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.

Dim. int. passages pour fourches AxD = 200x80 mm.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, **verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.**

Description technique

Hauteur	1095 mm
Ecart passages pour fourches B	600 mm
Avec câble	oui
Sécurité antibasculement	oui

Domaine d'utilisation	Pour matières solides
Volume de la benne	1200 l
Charge admissible	1500 kg
Largeur	1070 mm
Poids	200 kg
Longueur	1720 mm
Hauteur bords de déversement	960 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bennes basculantes

Accessoires

Jeu de roues pour bennes basculantes et à copeaux,
polyamide, 4 pièces Charge admissible / roue 450 kg

919970 450