Garant

SEMT 1305 AGSR, HB7520, Type: ST900

Données de commande

N° commande	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Classe d'article	21A

Description

Exécution:
Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.
Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e =0,5... 1×D / a_{pmax} = 4 mm.
Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Type	ST900
Avance f_z par dent	0,2 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	SEMT 1305 AGSR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	180 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		