

**Plaquettes de tronçonnage neutre, HBX25, Largeur de gorge w: 2,2mm****Données de commande**

N° commande	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Classe d'article	22D

**Description****Utilisation:**

Uniquement en association avec les lames de rainurage 273000.

**Description technique**

Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Largeur de gorge w	2,2 mm
Revêtement	TiN
Condition de coupe	Continue
Nuance	HBX25
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		