

Garant**Mandrin expansible hydraulique HT courte, PSC 63, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	308556 20
GTIN	4045197945105
Classe d'article	31C

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Réglage axial de la longueur possible (réglage 10 mm).
- Flexible grâce à l'utilisation de pinces intermédiaires.
- Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.

Utilisation:

Transmission de couple maximale **550 Nm**, exécution HT (High Torque).

- Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
- Pour le fraisage grosse ébauche.
- Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302150, 302155, 302160 et 302165.

Description technique

Ø serrage D ₁	20 mm
Ø ext. D	49 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Long. utile L ₁	41 mm
Douille de réduction adaptée	302160; 302155

Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique