

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 25/12mm


Données de commande

N° commande	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Taille plaquette	12 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Longueur de col L_1	75 mm
Code ISO porte-outils	A25R SSKCR/L12
Déport L_3	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 25
Longueur totale L	200 mm
Angle d'attaque κ	75 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX20

674248 TX20

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500