

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 20/09mm


Données de commande

N° commande	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	75 degré
Longueur de col L_1	60 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	180 mm
Code ISO porte-outils	A20Q SSKCR/L09
Déport L_3	13 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500