

Porte-outils à vis eco, droite, Carré / plaquette: 20/09mm



Données de commande

N° commande	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SCLCR/L 2020X09

Plaquette adaptée: CC.. 09T3.. Largeur fonctionnelle L_4 : 25 mm Longueur de tête L_1 : 27 mm Longueur totale L: 86 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269028 28

Description technique



Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Plaquette adaptée	CC 09T3
Taille de queue	20 mm
Longueur de tête L₁	27 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 28
Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 2020X09
Longueur totale L	86 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx *, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx* TX15	674248 TX15