

**Garant****Porte-outils de brochage de profils, métrique  $\varnothing d = 8 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  queue DS: 20mm**

## Données de commande

N° commande	293020 20
GTIN	4045197945907
Classe d'article	29K

## Description

### Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

### Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

### Remarque(s):

- **Attention: toujours utiliser le  $\varnothing$  de broche approprié.**
- **Autres attachement de queue disponibles sur demande.**

## Description technique

L	38 mm
Long. queue L <sub>s</sub>	50 mm
Type de queue	Queue cylindrique
$\varnothing$ queue D <sub>s</sub>	20 mm

## Fiche technique

Ø D	33 mm
Ø d	8 mm
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

### Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5