



Dresse-meules diamanté Cylindrique, Poids du diamant: 2,4ct



Données de commande

N° commande	599700 2,4
GTIN	9003172494623
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:

Outil standard pour toutes les machines équipées d'une fixation appropriée. Les dresseurs sont **jetables**: ils doivent être remplacés lorsqu'ils ont atteint leur limite d'usure (inversion dans la monture impossible). Dresse-meules **multigrain** jetable.

Utilisation:

Pour le dressage et le réaffûtage précis de meules afin d'établir ou de rétablir un état défini de l'outil de meulage (concentricité et planéité, profil de meule, structure de surface, comportement d'affûtage). Pour fabrication à l'unité et en séries, assurer une lubrification suffisante. Des rapports de serrage courts (longueur libre < 2xD) évitent les problèmes de vibrations. Pour profils de meules **droits** pour la rectification plane et cylindrique extérieure.

Description technique

Pour dimensions de meule	max. Ø500 mm
Poids du diamant	2,4 ct
Type de dresse-meules	Multigrain
Longueur totale L	60 mm
Ø tête D ₁	10 mm
Abréviation de l'abrasif	D
Type de produit	Dresse-meules

