

**Garant**
**CNGA 120412, BU7220, Type d'arête de coupe: G**

**Données de commande**

N° commande	255418 G
GTIN	4045197895240
Classe d'article	21H

**Description**
**Exécution:**

2 dents.

**Description:**

Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.

Rayon d'angle: 1,2 mm

Nuance: BU7220

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 140 m/min

Type d'arête de coupe: G

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Type d'arête de coupe	G

Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	BU7220
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 140 m/min
Type d'outils	CBN
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Code ISO plaquette	CNGA 120412
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		