

HALDER**Elément de serrage et de centrage avec mors de serrage, Type: 5****Données de commande**

N° commande	370017 5
GTIN	4030618238768
Classe d'article	37K

Description**Avantage(s):**

- **Autocentrage précis avec une précision de $\pm 0,025$ mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

Matière(s):

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

Description technique

D_{\min}	30,5 mm
D_{\max}	38,5 mm
$\varnothing d_4$	M6 mm
h_4	7 mm

Force serrage	5 kN
h_2	15,2 mm
$d_3 f7$	25 mm
h_5	33,4 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits