

**HALDER****Élément de serrage et de centrage avec mors de serrage, Type: 4****Données de commande**

N° commande	370017 4
GTIN	4030618238751
Classe d'article	37K

**Description****Avantage(s):**

- **Autocentrage précis avec une précision de  $\pm 0,025$  mm.**
- **Les éléments de serrage permettent de centrer fermement des pièces présentant une surface brute ou usinée et d'abaisser les points d'appui.**
- **Grandes courses de réglage et hauteurs réduites.**
- **Possibilité de vissage par le haut et le bas.**

**Utilisation:**

Pour le centrage et le serrage de pièces munies d'un alésage.

**Matière(s):**

Corps de base en acier à outils, trempé, bruni. Éléments de serrage en acier inoxydable 1.4112 trempé et rectifié.

**Description technique**

$h_4$	6 mm
$h_2$	15,1 mm
$D_{max.}$	30,5 mm
Force serrage	5 kN

$D_{\min}$	26,5 mm
$\varnothing d_4$	M6 mm
$d_3 f7$	20 mm
$h_5$	29,1 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits