

Garant**CCGW 060202, BU7220, Type d'arête de coupe: G**

Données de commande

N° commande	265403 G
GTIN	4045197895509
Classe d'article	21H

Description

Exécution:

2 arêtes.

Rayon d'angle: 0,2 mm

Nuance: BU7220

Prof. coupe a_p : 0,03 - 0,12 mmAvance f : 0,04 - 0,12 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min

Type d'arête de coupe: G

Description technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	BU7220
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 160 m/min

Rayon d'angle	0,2 mm
Type d'outils	CBN
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'arête de coupe	G
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,12 mm
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Code ISO plaquette	CCGW 060202
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		