

VBGW 160408, BU7220, Type d'arête de coupe: G



Données de commande

N° commande	265469 G		
GTIN	4045197895721		
Classe d'article	21H		

Description

Exécution:

2 dents.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G Prof. coupe a_p: 0,03 - 0,12 mm Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm	
Prof. coupe a _p	0,03 - 0,12 mm	
Type d'arête de coupe	G	
Type d'outils	CBN	
Vitesse de coupe v _c Application principale	120 - 160 m/min	
Condition de coupe	Fortement intermittente	



Condition de coupe	Continue		
Condition de coupe	Légèrement intermittente		
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition		
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr		
Nuance	BU7220		
Code ISO plaquette	VBGW 160408		
Nombre de changements/dents	2		
Attribut des noms de produit	BU7220		
Type de produit	Plaquette pour tournage		

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		