

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	36 mm
Largeur de collet L ₄	12,9 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	19,5 mm
Déport L ₃	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A16M SV95CR/L07
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200