

**Garant**
**CNMM 120416, Nuance: HB7020**


### Données de commande

N° commande	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Classe d'article	21G

### Description

CNMM 120416 HB7020 Nuance: HB7020  
 Brise-copeaux: SR  
 Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Avance  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	1,6 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	SR

Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Nuance	HB7020
Prof. coupe a <sub>p</sub>	2 - 10 mm
Code ISO plaquette	CNMM 120416
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage