


**Garant**
**SCMT 120404, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Classe d'article	21G

## Description

SCMT 120404 HB7035-1 Rayon d'angle: 0,4 mm  
 Nuance: HB7035-1  
 Brise-copeaux: SS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SS
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7035-1
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage