

Garant**DNMG 150408, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min**Description technique**

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Nuance	HB7020
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	SS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage