

Garant**DNMG 150408, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	SS
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Nuance	HB7010-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage