

**Pince coupante frontale puissante, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	721900 200
GTIN	4003773213819
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Tête puissante, articulation rivetée. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC).

Norme:

DIN ISO 5748

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé en plusieurs passes.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,8 mm
Longueur totale	200 mm
Norme	DIN ISO 5748
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 61 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	noire et brunie à froid
Tête	poli
Type de produit	Pince coupante

