

**Garant****DNMG 150408, Nuance: HB7020**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250868 HB7020 |
| GTIN             | 4045197949189 |
| Classe d'article | 21G           |

## Description

DNMG 150408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

## Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Brise-copeaux                                 | SG                       |
| Application principale                        | P                        |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm                   |
| Nuance  | HB7020                   |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                 |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 100 - 300 m/min          |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance f                    | 0,25 - 0,6 mm/tr        |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Prof. coupe a <sub>p</sub>  | 1,5 - 6 mm              |
| Revêtement                  | revêtu                  |
| Code ISO plaquette          | DNMG 150408             |
| Nombre de changements/dents | 4                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |