

Garant**Rallonge pour tarauds avec dispositif de serrage rapide, Type: 8****Données de commande**

N° commande	338460 8
GTIN	4045197953155
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

- **Modèle long.**
- **Transmission du couple via le carré.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est pourvue d'un dispositif de changement rapide.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge correspond à la norme DIN, de sorte que la rallonge puisse également être utilisée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER pour taraudage avec carré.**

Avantage(s):

- **Changement rapide et précis du taraud à l'aide d'un raccord rapide.**
- **Combinaison pratiquement illimitée des rallonges grâce au diamètre identique D_3 ou carré d'entraînement K_2 .**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Adapté(s) pour:

Montage dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de taraudage ER avec carré.

Description technique

Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 371	M10
Pour \varnothing queue filetage d_2	10 mm
Rallonge $\varnothing D_4$	18 mm
Rallonge K_2	9 mm
Rallonge L_2	45 mm
Rallonge $\varnothing D_3$	12 mm
Rallonge L_3	145 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre