



## Forêt à béton en carbure, Ø: 12mm



### Données de commande

N° commande	786000 12
GTIN	4002395332175
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Forêts avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.

**Forêt pour percussion** avec plaque robuste en carbure.

#### Utilisation:

Principalement pour le **forage de trous de chevilles avec des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.

Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique. Convient également pour le forage d'acier trempé.

### Description technique

Nombre de dents Z	2
Ø queue	12 mm
Longueur de travail	85 mm
Ø	12 mm
Longueur totale	150 mm
Type d'outils	Carbure
Norme	DIN 8039
Norme	ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forêts à béton

