



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 6,4 mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 113005 6,4    |
| GTIN             | 4045197952332 |
| Classe d'article | 12B           |

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 21,4 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 31 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue  $D_s$ : 6,4 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/tr

### Description technique

|   |            |
|---|------------|
| Longueur totale L                             | 70 mm      |
| Nombre de dents Z                             | 2          |
| Ø nom. $D_c$                                  | 6,4 mm     |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/tr |
| Longueur des goujures $L_c$                   | 31 mm      |
| Ø queue $D_s$                                 | 6,4 mm     |
| Tolérance Ø nominal                           | h8         |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub> | 21,4 mm            |
| Norme   | DIN 1897           |
| Angle de pointe   | 130 degré          |
| Série   | HOLEX CleverDrill  |
| Revêtement  | non revêtu         |
| Type d'outils   | HSS                |
| Type  | N                  |
| Queue   | Queue cylindrique  |
| Arrosage interne  | non                |
| Bague de couleur  | Sans               |
| Type de produit   | Forets hélicoïdaux |