



Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 200mm



Données de commande

N° commande	723535 200
GTIN	4003773018414
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation encastrée, sans jeu.

Pince chromée, branches revêtues de plastique, **isolées**.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4,2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,5 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante